


# normovaný valec DNG LZ-50- -PPV-A-S6


číslo dielca: 35334

FESTO

zabezpečenie proti pootočeniu, podľa ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie, s uložením v kyvných čapoch a s obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.



Exemplary representation



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Zdvih                                     | 1 ... 500 mm   |
| priemer piesta                            | 50 mm  |
| závit na piestnici                        | M16x1,5  |
| podľa normy                               | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Tlmenie                                   | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh      |
| montážna poloha                           | ľubovoľný  |
| koniec piestnice                          | vonkajší závit   |
| Konstruktívne vyhotovenie                 | piest<br>piestnica   |
| Rozpoznanie polohy                        | pre snímače koncových polôh  |
| Premenné                                  | Tesnenia odolné teplote max.120°C                                      |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie             | štvorcová piestnica  |
| Pracovný tlak                             | 0,6 ... 12 bar   |
| činnosť                                   | dvojčinný  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2  |
| Teplota okolia                            | 0 ... 120 °C   |
| Dĺžka tlmenia                             | 32 mm  |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 990 N  |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 1.178 N  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu       | 50 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm       | 1.945 g  |
| Typ upevnenia                             | s príslušenstvom   |
| Pneumatická prípojka                      | G1/4   |
| Materiálová informácia pre kryt           | Hliník   |
| Materiálová informácia pre tesnenia       | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Materiálová informácia pre piestnicu      | vysokolegovaná oceľ  |
| Materiálová informácia pre trubku valca   | Hliníková tvárna zliatina  |