

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

číslo dielca: 3536568

FESTO

pre tubus kotvy F10, metrická káblková prechodka, 230 V DC a AC, zapúzdrenie, zvýšená bezpečnosť.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 230 V AC: 50/60 Hz, výkon 12 VA 230 V DC: 12 W |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| ATEX- kategória plyn | II 2G |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex e mb II T4 |
| ATEX- kategória prach | II 2D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tD A21 IP65 T130°C |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR) |
| Ex-Teplota okolia | T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Hmotnosť výrobku | 580 g |
| Elektrická prípojka | Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5 |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | PA Oceľ |