


Ventil so šikmým sedlom

VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4B2T-50-40

číslo dielca: 3539719

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
Typ ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	G1/2
Menovitý priemer DN	15
Menovitá hodnota	13 mm
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Tlak média	0 ... 40 bar
Menovitý tlak procesného ventilu	40
Funkcia odsávania	neškrtiteľný
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	s externým riadením
Pneumatická prípojka	G1/8
Pracovný tlak	6 ... 10 bar
Médium	Para Inertné plyny filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 200 µm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. viskozita	600 mm ² /s
Teplota média	-40 ... 200 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prietok Kv	3,8 m ³ /h
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál hlavy pohonu	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia vretena	PTFE
Materiál sedlového tesnenia	PTFE
Hmotnosť výrobku	1.300 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou