


Vákuová prísavka VASB-15-1/8-NBR

číslo dielca: 35411

FESTO

s tesniacim krúžkom OL.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	15 mm
Efektívny priemer sania	12 mm
Poloha prípojky	hore
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	7,9 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	7,9 N
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vákua	G1/8
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR