

# Vákuová prísavka VASB-40-1/4-NBR

Číslo dielu: 35413

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota  |
|--|--|
| Menovitá šírka                                 | 4 mm   |
| Priemer prísavky                               | 40 mm  |
| Účinný priemer sania                           | 32 mm  |
| Poloha prípojov                                | hore   |
| Tvar prísavky                                  | kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný  |
| Prevádzkový tlak                               | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 000032...0 000032 |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 000032                               |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-A1-L   |
| Teplota okolia                                 | -20 °C...80 °C   |
| Odtŕhávacia sila pri 70 % vákuu                | 56 N   |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 56 N   |
| Upevňovací závit                               | G1/4   |
| Upevnenie prísavky                             | G 1/4  |
| Prípoj vákua                                   | G1/4   |
| Farba  | čierna   |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5   |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Zinkový tlakový odliatok   |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS   |
| Materiál prísavky                              | NBR  |