


# Elektromagnetická cievka

## VACC-S18-70-K5-16-U2D

číslo dielca: 3546913

FESTO

pre tubus kotvy F10, káblová prechodka NPT, 120 V DC, ohňovzdorné opláštenie.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	125 V DC: 7 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-Teplota okolia	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Elektrická prípojka	Svorkovnica, závit prívodu kábla NPT1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Hliníková tvárna zliatina Šedá liatina