


Vákuová sacia dýza VAD-ME-1/4

Číslo dielu: 35555

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá šírka Lavalovej dýzy | 1.4 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Charakteristika ejektora | vysoké vákuum |
| Integrovaná funkcia | Elektrický zapínací ventil |
| Konštrukcia | Tvar T |
| Prevádzkový tlak | 1.5 bar...8 bar |
| Max. vákuum | 85 % |
| Doba zopnutia | 100% |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | 0 °C...40 °C |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | 0 °C...40 °C |
| Hmotnosť výrobku | 212 g |
| Elektrický prípoj | Zástrčka |
| Spôsob upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Prípoj vákua | G1/4 |
| Materiál telesa | Hliník |