

Zaslepovacia zátka B-3/4

Číslo dielu: 3572

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	1
Zodpovedá norme	DIN 908
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý uťahovací moment	35 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	76 g
Spôsob upevnenia	Vnútorň šesťhran SW12
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	Pozinkovaná oceľ
Materiál o-krúžka	PA TPE-U(PUR)