

vložená doska tlakového regulátora LR-ZP-A-D-2



FESTO

číslo dielca: 35970

Výbehový typ

pre ISO-ventily

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-1
integrovaná funkcia	regulátor tlaku
Konštrukčné vyhotovenie	piest
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	≤ 14 bar
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Hmotnosť výrobku	960 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok Oceľ