


# kalíšková prísavka VAS-40-1/4-PUR

číslo dielca: 36138

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	40 mm
Efektívny priemer sania	32 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vakuu hore okrúhla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	56 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vakuu	G1/4
Tvrdosť podľa Shore	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)