


# Vákuová prísavka VAS-55-1/4-NBR

Číslo dielu: 36144

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 mm
Priemer prísavky	55 mm
Účinný priemer sania	44 mm
Poloha prípojov	hore
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	106 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	106 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie prísavky	G 1/4
Prípoj vákua	G1/4
Farba	čierna
Shore tvrdosť	70 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zinkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR