


kruhový valec EG-16-10

číslo dielca: 3618

FESTO

so spätnou pružinou



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 10 mm |
| priemer piesta | 16 mm |
| Tlmenie | bez tlmenia |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Premenné | jednostranná piestnica |
| Pracovný tlak | 2 ... 8 bar |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 121 N |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |