


# Ventil s kladkovou pákou R-3-M5

Číslo dielu: 3629

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Normálny menovitý prietok	80 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2 mm
Spôsob riadenia	priamo
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	16.5 N
Hmotnosť výrobku	40 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok