



# Škrtiaci spätný ventil

## GGO-1/4-3/8

číslo dielca: 3634

FESTO

s pákou s kladkou a nastaviteľným základným prietokom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Typ ovládania	mechanický
Nastaviteľný prvok	Kladková páka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	950 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	1150 l/min
Pracovný tlak	0,03 ... 8 bar 0,43 ... 116 psi
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	400 g
Materiál tesnení	NBR