


Mechový valec EB-215-80

Číslo dielu: 36488

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	215
Požadovaný priemer montáže	230 mm
Zdvih	80 mm
Max. výška, vysunutý	135 mm
Max. uhol sklápania	20 stupeň
Max. presadenie	10 mm
Minimálna montážna výška	50 mm
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	200 N
Hmotnosť výrobku	2000 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G3/4
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované