

Špirála na viazanie hadíc PKB-50-BL

číslo dielca: 3656

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	pre zväzok hadíc priemeru max. 50 mm
Vonkajší priemer	6 mm
Vnútorý priemer	4 mm
Pokyn pre použitie	12 hadíc, vonkajší priemer 12 mm 28 hadíc, vonkajší priemer 8 mm 50 hadíc, vonkajší priemer 6 mm 60 hadíc, vonkajší priemer 4 mm
Dĺžka hadice	50 m
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0146 kg/m
Farba	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE