


# Spätný ventil H-M5

Číslo dielu: 3671

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Normálny menovitý prietok	115 l/min
Prevádzkový tlak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR