


Spojovacie vedenie NEBV-B2W3F-P-K-0.3-N-M12W3

číslo dielca: 3679773

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Osvedčenie | c CSA us (OL) |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Prídavné funkcie | Ochranné zapojenie |
| Označovanie vedenia | Bez držiaka štítkov |
| Hmotnosť výrobku | 60 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hranatý |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Uhlová |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 3 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 3 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrutkou M3 |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, tvar | okružný |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 2, výstup kábla | Uhlová |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101 |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 5 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 3 |
| Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia | Poistenie skrutky so šesťhranom SW13 |
| Rozsah pracovného napätia DC | 18 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Rozsah pracovného napätia AC | 18 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie AC | 24 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 4 A |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Ochrana uzemnením | použiteľný |
| Dĺžka kábla | 0,3 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandardný |
| Testovacie podmienky kábla | Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Priemer kábla | 5,9 mm |
| Tolerancia priemeru kábla | ± 0,3 mm |
| Káblové usporiadanie | 3x0,75 |
| Spôsob ochrany | IP67 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -25 ... 80 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -25 ... 80 °C |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Materiál izolácie kábla | TPE-U(PUR) |
| Farba káblového opláštenia | šedý |

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------|--|
| Materiál telesa | TPE-U(PUR) |
| Farba púzdra | čierny |
| Materiál prevlečnej matice | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované |
| Materiál izolácie | PP |