

plastová hadica PL-6-BL

číslo dielca: 3862

FESTO

pre závitové spojky CK a N (schválené na použitie v potravinárstve)
Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 8,4 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 39 mm |
| Vnútorňý priemer | 6 mm |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 9 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Teplota okolia | -30 ... 60 °C |
| Osvedčenie | TÜV |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,025 kg/m |
| Farba | modrý |
| Tvrdosť podľa Shore | D 42 +/-3 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre hadicu | PE |