


# Palec adaptívneho uchopovača DHAS-GF-80-U-BU

číslo dielca: 3998964

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	13 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál zvernej čeľuste	TPE-U(PU)