


Zástrčka spojky KS5-N-13

číslo dielca: 4089
Výbehový typ

FESTO

pre samočinne uzatvárajúcu spojkovú hadícu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.710 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	256 g
Pneumatická prípojka 1	N-13