

Flexopneu-hadica PX-6

číslo dielca: 4094

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	9 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	30 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 12 bar
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,14 kg/m
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shora	75 +/- 5
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre hadicu	NBR