


Indikácia tlaku OH-22-RT

Číslo dielu: 4131

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	1.4 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...45 °C
Teplota okolia	-10 °C...45 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Spôsob upevnenia	Montáž na riadiaci panel s Ø 22,5
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS