

# Guľový kohút VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Číslo dielu: 4405646

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota                |
|-----------------------|------------------------|
| Konštrukcia           | 2-cestný guľový ventil |
| Spôsob ovládania      | mechanicky             |
| Princíp tesnenia      | mäkký                  |
| Montážna poloha       | ľubovoľná              |
| Spôsob upevnenia      | Montáž do vedenia      |
| Pripojenie, armatúra  | Rp1/4                  |

| Charakteristický znak  | Hodnota  |
|--|--|
| Indikátor spínacej polohy  | Smer drážky = Smer prietoku  |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby                                   | F03  |
| Vnútorý priemer  | 10 mm  |
| Menovitá šírka DN  | 8  |
| Funkcia ventilu  | 2/2  |
| Smer prietoku  | reverzibilný   |
| Menovitý tlak armatúry PN  | 40   |
| Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN | 3.2 Nm   |
| Založené na norme  | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| Médium   | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-::-]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny |
| Teplota média  | -20 °C...130 °C  |
| Prietok Kv   | 5.9 m <sup>3</sup> /h  |
| Pokyny k materiálu   | V zhode s RoHS   |
| Zhoda s LABS   | VDMA24364 zóna III   |
| Materiál telesa  | Mosadz<br>poniklované  |
| Číslo materiálu telesa   | CW617N   |
| Materiál tesnení   | HNBR<br>PTFE   |
| Materiál guličky   | Mosadz<br>pochrómovaný   |
| Číslo materiálu guličky  | CW614N   |
| Materiál hriadeľa  | Mosadz   |
| Číslo materiálu hriadeľa   | CW614N   |
| Hmotnosť výrobku   | 412 g  |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)                              | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                 | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii  |