

Guľový kohút VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Číslo dielu: 4451854

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	3-cestný guľový ventil Vŕtanie T
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp3/8
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F03
Vnútorňý priemer	10 mm
Menovitá šírka DN	10
Funkcia ventilu	3/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	40
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	6 Nm
Založené na norme	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny
Teplota média	-20 °C...130 °C
Prietok Kv typ T hranatý	9.4 m ³ /h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované

Charakteristický znak	Hodnota
Číslo materiálu telesa	CW617N
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál guličky	Mosadz pochromovaný
Číslo materiálu guličky	CW614N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	CW614N
Hmotnosť výrobku	460 g
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii