



Pneumatický ventil J-5-PK-3

Číslo dielu: 4503

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Normálny menovitý prietok	105 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2.5 mm
Čas spínania o	9 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	130 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: na prípojovaciu dosku na montážnom ráme s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Pneumatický prípoj 4	PK-3
Pneumatický prípoj 5	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Mosadz PPS-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Zinkový tlakový odliatok