


# Axiálna montážna sada EAMM-A-V20-28A

číslo dielca: 4505258

★ Základný program

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 36,4 mm                 |
| montážna poloha                | ľubovoľný               |
| Max. počet otáčok              | 10.000 1/min            |
| LABS - konformita              | VDMA24364-B2-L          |
| Teplota skladovania            | -25 ... 60 °C           |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Spôsob ochrany                 | IP40                    |
| Teplota okolia                 | -10 ... 60 °C           |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,022 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosný krútiaci moment       | 0,2 Nm                  |
| Hmotnosť výrobku               | 27 g                    |
| Kód rozhrania, pohon           | V20                     |
| Kód rozhrania, motor in        | 28A                     |
| Materiálový údaj               | zhoda s RoHS            |