

# Indikácia tlaku OH-22-BL

Číslo dielu: 4600

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...45 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS