


Rýchloodvzdušňovací ventil SEU-1/8

číslo dielca: 4616

FESTO

s protihlukovým tlmičom.

Hlučnosť odvzdušnenia je meraná vo vzdialenosti 1 m pri 6 bar proti atmosfére.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Funkcia ventilu | Rýchle odvzdušnenie |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/8 |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi) | 550 l/min |
| Menovitý prietok odfuku 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi) | 1.000 l/min |
| Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi) | 300 l/min |
| Pracovný tlak | 0,5 ... 10 bar |
| Teplota okolia | -20 ... 75 °C |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Menovitá hodnota | 5 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -20 ... 75 °C |
| Hladina akustického tlaku | 85 dB(A) |
| Hmotnosť výrobku | 65 g |
| Materiál tesnení | NBR |