

# plastová hadica PL-3-SW

číslo dielca: 4640

FESTO

pre závitové spojky CK a N (schválené na použitie v potravinárstve)  
Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4,3 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	18 mm
Vnútorňý priemer	3 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 9 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Osvedčenie	TÜV
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0068 kg/m
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 42 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	PE