

# plastová hadica PL-4-SW

číslo dielca: 4641

FESTO

pre závitové spojky CK a N (schválené na použitie v potravinárstve)  
Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota                                      |
|--|--|
| Vonkajší priemer                       | 6,2 mm                                       |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 22,5 mm                                      |
| Vnútorňý priemer                       | 4 mm   |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 9 bar                              |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Teplota okolia                         | -30 ... 60 °C                                |
| Osvedčenie                             | TÜV  |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,016 kg/m                                   |
| Farba                                  | čierny                                       |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 42 +/-3                                    |
| Materiálový údaj                       | Bez medi a PTFE<br>zhoda s RoHS              |
| Materiálová informácia pre hadicu      | PE   |