



Elektromagnetický ventil

MLC-8-3/8-B

číslo dielca: 4801
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	8/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	1.800 l/min
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	pneumatická pružina
Menovitá hodnota	9 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	vertikálny
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Požadovaná prevádzka s mazaním
Teplota média	-5 ... 40 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Pneumatická prípojka 4	G3/8
Pneumatická prípojka 5	G3/8
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR