

Spojka EAMD-16-15-5-8X10

Číslo dielu: 4819892

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	5 s
Upínací priemer 2	8 s
Veľkosť	16
Menovitá dĺžka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.355 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	1.2 Nm
Hmotnosť výrobku	13 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS