


# Axiálna montážna sada EAMM-A-T46-60P

číslo dielca: 4824833

★ Základný program

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak          | Hodnota               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 47 mm                 |
| montážna poloha                | ľubovoľný             |
| Max. počet otáčok              | 8.000 1/min           |
| LABS - konformita              | VDMA24364-B2-L        |
| Teplota skladovania            | -25 ... 60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %              |
| Spôsob ochrany                 | IP40                  |
| Teplota okolia                 | -10 ... 60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 3,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosný krútiaci moment       | 10 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 410 g                 |
| Kód rozhrania, pohon           | T46                   |
| Kód rozhrania, motor in        | 60P<br>60PA           |
| Materiálový údaj               | zhoda s RoHS          |