

kruhový valec DGS-16- -P



číslo dielca: 4935

Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 400 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	91 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	121 N
Pneumatická prípojka	G1/8