

Ventil s výkyvnou pákou RW/O-3-1/8

Číslo dielu: 4937

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Normálny menovitý prietok	140 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Piest-sedlo
Menovitá šírka	3.5 mm
Spôsob riadenia	priamo
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	28 N
Hmotnosť výrobku	150 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Eloxovaný hliník