

# Spojka EAMD-32-32-9-16X20

Číslo dielu: 5038002

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	9 mm
Upínací priemer 2	16 mm
Veľkosť	32
Menovitá dĺžka	32 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	14,5 000065
Preositeľný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	127 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS