


Spojka EAMD-42-40-22-16X25

Číslo dielu: 5046328

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	22 mm
Upínací priemer 2	16 mm
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	40 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	39 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	186 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS