

Spojka

EAMD-56-46-18-23X27

číslo dielca: 5063729

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	18 mm
Priemer držiaka 2	23 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	46,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	151 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	57 Nm
Hmotnosť výrobku	419 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS