

# Spojka

## EAMD-56-46-32-23X27

číslo dielca: 5063745

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	32 mm
Priemer držiaka 2	23 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	46,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	151 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	390 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS