


Spojka EAMD-67-51-22-32X32-U

číslo dielca: 5070937

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	22 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	67
Menovitá dĺžka	51 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	374 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	133 Nm
Hmotnosť výrobku	740 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS