



elektromagnetický ventil

MHP2-MS1H-5/2-M5-K

číslo dielca: 525107

FESTO

Halbmuffenventil für Einzel- und Batteriemontage, schnellschaltend, mit Handhilfsbetätigung, mit Kabel.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	100 l/min
Pneumatická prípojka 2	M5
Pneumatická prípojka 4	M5
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	tlakovo odľahčený sedlový ventil
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Menovitá hodnota	2 mm
Sieťový modul	14 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	nulovací
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	reverzibilný
Maximálna spínacia frekvencia	300 Hz
Čas vypnutia	1,7 ms
Čas zapnutia	1,9 ms
Tolerancia spínacieho času od 1HZ	0,2 ms
Spínacia doba	100%
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: NS1,625W,HS6,5W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
CE-symbol	nach EU-EMV-Richtlinie
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 40 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,4 Nm
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	65 g
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kabla	2,5 m
Typ upevnenia	na PR- lištu
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 3	pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 5	pripájacia platňa
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE

charakteristický znak	Hodnota
Materiálová informácia pre tesnenia	HNBR NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom potiahnutý, pokrytý
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované