

Batériový blok MHA4-PR10-3-1/4

Číslo dielu: 525238

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|--|
| Max. počet ventilových pozícií | 10 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 1710 g |
| Spôsob upevnenia, pripojovacia doska | s priechodným otvorom DIN lišta |
| Spôsob upevnenia ventilu | s vnútorným závitom |
| Pneumatický prípoj 1/33 | G3/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | Vnútorný závit G1/4 |
| Pneumatický prípoj 3/11 | G3/8 |
| Materiál pripojovacej dosky | Hliníková tvárna zliatina |