

# doska napájania tlakom VIGP-03-4,0-U


FESTO

číslo dielca: 525433

Výbehový typ

pre ventilový terminál 03 MIDI prídavné napájanie s integrovaným plošným tlmičom hluku.

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	36 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hmotnosť výrobku	310 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s vnútorným závitom
Typ upevnenia ventilu	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2