


# doska napájania tlakom VIGP-03-7,0-U

FESTO

číslo dielca: 525435  
Výbehový typ

pre ventilový terminál 03 MAXI, pre riadiaci pomocný vzduch s integrovaným plošným tlmičom hluku.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	36 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak	3 ... 6 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hmotnosť výrobku	520 g
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s vnútorným závitom
Typ upevnenia ventilu	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2