

plastová hadica PUN-V0-12x2-BR

číslo dielca: 525465

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	62 mm
Vnútorný priemer	8 mm
Min. polomer ohybu	21 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Požiarna trieda podľa UL94	V0-V2
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Osvedčenie	TÜV
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,08 kg/m
Farba	hnedá
Poznámka k farbe	Odchýlka od štandardnej farby kvôli ochrane pred plameňom
Tvrdosť podľa Shore	D 54 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)