


# prípájací blok VIGK-04-D-1-3/8-NPT

číslo dielca: 525573

FESTO

pre ventilový terminál 04, vysoký prietok, ISO-ventily veľkosť 1, (G 3/8)  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	149 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 4	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 5	NPT1/2-14
Materiálová informácia pre pripájajúcu dosku	Hliníkový tlakový odliatok