

Prípojka zbernice FBA-2-M12-5POL

Číslo dielu: 525632

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Hmotnosť výrobku	28 g
Elektrický prípoj	9-pin / 5-pin Priama zásuvka / zástrčka a zásuvka Sub-D / M12x1
Rozsah prevádzkového napätia DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený