


spojovacie vedenie KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

číslo dielca: 525654

FESTO

vysoko flexibilné, pre rýchlospínacie ventily MH2/MH3 a multipólový rozdeľovač MPV.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	18 g
Elektrická prípojka	Uhlová zásuvka / Priama zástrčka štvorcový tvar / M8x1 2-pólový / 3-žilový
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	0,5 m
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz