


riadiace vedenie KES-SEC-AC-2,5

číslo dielca: 525713

FESTO

prepojenie monrolera SEC-AC-... s PLC.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Vlastnosť vedenia | Štandardný |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 24 V |
| Spôsob ochrany | IP20 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | 0 ... 50 °C |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla | ≥ 220 mm |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Priamy |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hranatý |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Sub-D |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 25 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 25 |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | kábel |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 26 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 25 |
| Žilové konce | Káblová koncovka |
| Káblové usporiadanie | 5x(2x0,25)+16x(0,25) |
| Priemer kábla | 11 mm |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Nominálny prierez vodiča | 0,25 mm ² |
| Označovanie vedenia | Bez držiaka štítkov |